

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Plokštelės dydis	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	50 mm
Varžtų rinkinys	259023 3
Atraminė plokštelė	259031 41
Laikiklio ISO kodas	A40T MWLNR/L08
Kaištis	259049 5
Spaustukas	259038 12
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	38,5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto Ø $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Spaustukas Tipas 12	259038 12
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259023 3
Kaištis Tipas 5	259049 5
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500