

Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 25
Svirtis	259015 9
Laikiklio ISO kodas	PWLNLR/L 2525M06
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Plokštelės dydis	6 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Svirties varžtas	259018 6
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Atraminė plokštelė Tipas 25	259031 25
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirts Tipas 9	259015 9
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500