


KOMET® bazinis laikiklis, 4×D, Ø DC: 33mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236653 33
GTIN	4047109076259
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 4×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø d ₁	32 mm
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Bendras ilgis L _{viso}	195 mm
Naudingasis ilgis L ₁	160 mm
tinka gręžimo galvutei	33 - 39,2 mm
Nominalus Ø D	33
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

