

 KOMET

KOMET® bazinis laikiklis, 8×D, Ø DC: 55mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236654 55
GTIN	4047109095991
Produktų klasė	24K

Aprašymas
Modelis:

- **Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.**
- **Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.**
- **Koto konstrukcija ABS.**

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø d ₁	53,5 mm
tinka gręžimo galvutei	55 - 64 mm
Naudingasis ilgis L ₁	495 mm
Bendras ilgis L _{viso}	560 mm
ABS® koto Ø D _s	80 mm
Nominalus Ø D	55
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	8×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

