

Garant
Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/06mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	21 mm
Svirtis	259015 14
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Laikiklio ISO kodas	A16M PWLNR/L06
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Svirties varžtas	259018 10
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,25 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirties varžtas Tipas 10

259018 10

Svirtis Tipas 14

259015 14

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500