

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Svirties varžtas	259018 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 2020K12
Atraminė plokštelė	259031 20
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500