

Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 2525M12
Atraminė plokštelė	259031 20
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500