

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Atraminė plokštelė	269005 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SDHCR/L 2020K11
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Atraminė plokštelė Tipas 3

269005 3

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500