

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Svirties varžtas	259018 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	259015 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Galvutės ilgis L_1	29 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2020K12
Atraminė plokštelė	259031 20
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500