

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	269005 3
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500