

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Produktų klasė	25U

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 12 mm

ISO kodų laikiklis: A12M SDUCR/L07

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 0702..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 16 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 9,7 mm

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9,7 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 0702..
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Plokštelės dydis	7 mm
ISO kodų laikiklis	A12M SDUCR/L07
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8