

 KOMET**KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS, TiN, Tipas: 115****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236661 115 |
| GTIN | 4047109025929 |
| Produktų klasė | 24M |

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|--|
| tinka gręžimo galvutei | 115 – 155 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |
| Kietlydinys | TiN |
| Paskirtis | Plienas |
| Paskirtis | Al |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui |