

 **KOMET****KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė, Ø DC: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236660 120
GTIN	4047109090576
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštei Ø. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6xD.

**Saugus procesas iki 6xD.****Paskirtis:**

Su centravimo viršūne Nr. 236661 – 236662.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

**Pastaba:**

Atsarginės dalys – pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX06T304
Centravimo viršūnės dydis	115
ABS® T Ø d	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Išorinis $\varnothing d_1$	118,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 10IP (2,8 Nm)
Nominalus $\varnothing D$	120
Iškyšos ilgis $L_A$	85 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236661 115
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236662 115
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600