

Garant**GARANT Master Eco laikiklis ištekimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 30, Kiaurymė d2 (H7): 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319225 16
GTIN	4067263107859
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinti HRC 58 $\pm$ 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Perforuotas VDI kotas.
- Su dviem rutuliniais purkštukais.

Privalumai:

- Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
- Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

Paskirtis:

Vidinių ištekimo peilių tvirtinimui.

Pastaba:

Netinka naudoti su pereinamąja įvare.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiauromė d ₂ (H7)	16 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø H ₃	23,5 mm
Ø H ₁	28 mm

Duomenų lapai

Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	62 mm
Ø L ₆	65 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Produkto rūšis	VDI ištekimo peilio laikiklis