

**Garant****GARANT Master eco laikiklis ištekinimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 40,  
Kiaurymė d2 (H7): 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319235 8
GTIN	4067263107897
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Grūdinti HRC 58 ±-2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Perforuotas VDI kotas.
- Su dviem rutuliniais purkštukais.

**Privalumai:**

- Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
- Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

**Paskirtis:**

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymė d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	65 mm
Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	83 mm
Ø H <sub>1</sub>	32,5 mm

Ø L <sub>6</sub>	75 mm
Ø L <sub>7</sub>	110,5 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 40
d <sub>7</sub>	20,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Produkto rūšis	VDI ištekimo peilio laikiklis