

Garant**GARANT Master Eco laikiklis ištekimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 30, Kiaurymė d2 (H7): 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319225 32
GTIN	4067263107880
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinti HRC 58 $\pm$ 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Perforuotas VDI kotas.
- Su dviem rutuliniais purkštukais.

Privalumai:

- Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
- Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

Paskirtis:

Vidinių ištekimo peilių tvirtinimui.

Pastaba:

Netinka naudoti su pereinamąja įvare.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymė d ₂ (H7)	32 mm
Ø H ₃	31 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø D ₈	67 mm
Ø D ₆	68 mm

Duomenų lapai

Ø L ₇	51 mm
Ø L ₆	80 mm
Ø L ₃	22 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Produkto rūšis	VDI ištekimo peilio laikiklis