

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	AH10K SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500