

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH12M SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	8,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500