



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 10 mm

ISO kodų laikiklis: A10L SDUCR/L07

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 0702..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 14 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 8,7 mm

Techninis aprašymas

ISO kodų laikiklis	A10L SDUCR/L07
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	8,7 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas	269407
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500