

HOLEX®
SNMG 120408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Produktų klasė	22D

Aprašas

SNMG 120408 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Drožlialaužis	MM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBX130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	eco tekimo peilio plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.