



KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, ilgas, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Produktų klasė	24F

Aprašymas

Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

Užsakymo pavyzdys:

1× Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštei G01.

2× Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei.

10× Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	120 mm
Ø ribos D _{min} -D _{maks.}	39 - 53 mm
ABS® koto Ø D _s	40 mm
Iškyšos ilgis L ₂	8 mm

Modelis	ilgas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pagręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80°Rupusis apdirbimas Laikiklis 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90°Glotnūs apdirbimas Laikiklis 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80°Rupusis apdirbimas Laikiklis 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90°Rupusis apdirbimas Laikiklis 39-53	236686 39-53