



**KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, ilgas, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Produktų klasė	24F

## Aprašymas

### Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

### Pastaba:

**Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.**

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

### Užsakymo pavyzdys:

1× Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštei G01.

2× Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei.

10× Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

## Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	10 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	135 mm
Ø ribos D <sub>min</sub> -D <sub>maks.</sub>	51 - 71 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Modelis	ilgas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pagręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Glotnasis apdirbimas Laikiklis 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236684 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236685 51-71