


**SNMG 120408, Rūšis: CA510**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251356 CA510
GTIN	4960664698691
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

SNMG 120408 CA510 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 10 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kietlydinys	CA510

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui