

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A25R PTFNR/L 16
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Atraminė plokštelė	259031 34
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Svirtis	259015 9
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 34	259031 34
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500