

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	32 mm
Kaištis	259049 2
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Atraminė plokštelė	259031 33
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spaustukas	259038 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 2204..
Varžtų rinkinys	259023 2
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 3232P22
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spaustukas Tipas 13	259038 13
Kaištis Tipas 2	259049 2
Atraminė plokštelė Tipas 33	259031 33
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500