

**Garant****Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Kaištis	259049 6
Varžtų rinkinys	259023 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2525M16
Koto dydis	25 mm
Spaustukas	259038 14
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 32
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 32	259031 32
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spaustukas Tipas 14	259038 14
Kaištis Tipas 6	259049 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500