

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai: 12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500