

**Garant****Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	22 mm
Atraminė plokštelė	259031 33
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 2204..
Kaištis	259049 2
Varžtų rinkinys	259023 2
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2525M22
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Spaustukas	259038 13
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 33	259031 33
Spaustukas Tipas 13	259038 13
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Kaištis Tipas 2	259049 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500