

**HOLEX****HOLEX Pro tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į pristatymą).

**Techninis aprašymas**

Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20,5 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020K11
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15	659950 TX15