



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 11



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338425 11 |
| GTIN | 4067263109839 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas

Modelis:

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

- **Ilga ir ypač ilga konstrukcija.**
- **Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.**
- **Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.**
- **Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.**

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------|
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M18 |
| Ilgintuvas K_2 | 11 mm |
| Sriegio koto $\varnothing d_2$ | 14 mm |
| Ilgintuvas L_3 | 200 mm |
| Ilgintuvas L_2 | 90 mm |
| Ilgintuvo $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Produkto rūšis | ilgintuvas |

