

**Garant****Įsukamos frezos laikiklis, cilindrinis, PSC 63, Sriegio dydis M: M10X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308553 M10X50
GTIN	4067263110095
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Skirta įsukamoms frezoms su sriegiu laikyti.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74,5 mm
Kiaurymės $\varnothing D_1$	10,5 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	50 mm
Išorinis $\varnothing D$	18 mm
Sriegis M	M10×50
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis