

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 18-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236780 18-010
GTIN	4047109058613
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 040304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,13 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	18-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,13 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304
Kietlydinys	BK62
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		