

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 42-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236780 42-010
GTIN	4047109059252
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	42-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Kietlydinys	BK62
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		