

Garant**Vario plus Eco Y plokštelės laikiklis, dešininis, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274540 3
GTIN	4067263112440
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirtas ne didesnio kaip 90 mm skersmens velenų atskyrimui.

Tinka:

Vario plus Eco laikiklis Nr. 274530; 274500; 274503.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Techninis aprašymas

galima atpjauti pagal ašį	ne
įpjovos plotis w	3 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	45 mm
Serija	Vario plus Eco
Užveržimo varžtas	279815 9
Tinkamos keičiamos plokštelės	273656 – 273749

Bendras ilgis L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
---------------------------	----------