

**Vario plus Eco bazinis laikiklis, dešininis, Kastuvo tvirtinimo tipas: PSC63****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus Eco plokštelės laikiklis.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
Koto tvirtinimo tipas	PSC63
Tvirtinimo juostelė	279928 7
Fiksavimo varžtas	279815 24
$L_1$	83 mm
$f_2$	15 mm
$h_2$	23 mm
Montavimo varžtas	279815 9
$h_1$	19 mm
$L_2$	35 mm
$f_1$	7 mm

Vidinis aušinimas	taip
$h_3$	54 mm
Serija	Vario plus Eco
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

---

## Priedai

Fiksavimo varžtas, Tipas: 24	279815 24
Fiksavimo varžtas, Tipas: 9	279815 9
Tvirtinimo juostelė, Tipas: 7	279928 7