

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314425 250
GTIN	4067263113041
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

tinka griebtuvams	250 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	53,95 mm
Griovelio plotis D	12,72 mm
Liežuvėlio ilgis A	19,02 mm
Aukštis H	53 mm

Duomenų lapai

Ilgis L	103 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Spiralės formos griebtuvo lūpos