

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314425 200
GTIN	4067263113034
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Liežuvėlio ilgis A	12,67 mm
Aukštis H	43 mm
Griovelio plotis D	7,96 mm
Ilgis L	87 mm
tinka griebtuvams	200 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	44,45 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

HOLEX tekimo griebtuvas su
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos