

**DCMT 11T308, Rūšis: PR1325****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260387 PR1325
GTIN	4960664628001
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 11T308 PR1325 Kietlydinys: PR1325

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 100 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 100 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm

Kietlydinys	PR1325
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui