



Metalinų žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: 45/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084410 45/4
GTIN	4037728070509
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar. **Apvalus antgalis su 45° kampu nuožulnia išleidimo anga**, skirtas taškiniam aušinimui - veržlės Nr. 084410Gr. M reikalinga tvirtinimui.

- **Atskirasis komponentas sistemos dydžiui 1 = 1/4 colio .**
- **Modulinė jungčių sistema**
- **galima naudoti esant iki 50 bar aukštam slėgiui.**
- **pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.**

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------