

ARIANA**Metalinių žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: B61,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084411 B61,5 |
| GTIN | 4037728070059 |
| Produktų klasė | 08J |

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Kadangi pagaminta iš **aukštos kokybės nerūdijančio plieno**, žarnelių sistemą taip pat galima naudoti tose srityse ir pramonės šakose, kuriose keliami aukšti atsparumo korozijai ir higienos reikalavimai. Išsamiausia sistema rinkoje, kurioje iš viso yra 4 dydžiai. Suderinama su visomis bendromis įrankių laikiklių sistemomis. **Metalinės šarnyrinės žarnos jau papildomai užfiksuotos, t. y. aušinimo priemonių žarna išlaiko padėtį net ir tada, kai ji nėra pritvirtinta varžtais.** Dėl nerūdijančiojo plieno konstrukcijos komponentai tarnauja daug ilgiau ir taip pat gali būti naudojami esant aukštam slėgiui **iki 50 barų**. Pagrindinis elementas 61,5 mm ilgio, skirtas 0 sistemos dydžiui

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|------------------|
| Produkto rūšis | Aušinimo sistema |
|----------------|------------------|