


HOLEX
Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Užspaudimo Ø: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329560 4
GTIN	4067263110736
Produktų klasė	32Z

Aprašymas
Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:
DIN 6343
Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

K	60 mm
F	48 mm
Kampas α	17,5 laipsniai
Bendras ilgis L	94 mm
A	50 mm

Tipas	173 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė