

**DCGT 11T301, Rūšis: PR1425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260384 PR1425
GTIN	4960664639557
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DCGT 11T301 PR1425 Kietlydinys: PR1425

Drožlialaužis: MFP-GF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,2 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 150 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	MFP-GF
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,2 mm
Kampo spindulys	0,1 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 150 m/min
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm/aps,

Kietlydinys	PR1425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui