

**DC. T 070202, Rūšis: SW05**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Produktų klasė	25E

## Aprašymas

DC. T 070202 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 100 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 100 m/min
Pagrindinis naudojimas	Ti
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui