



Vamzdinės replės Cobra®, chromuotos, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	705900 125
GTIN	4003773073949
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.

Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos. **Tikslaus reguliavimo galimybė** spaudžiant spyruoklinį mygtuką.

Rankenos padengtos plastiku.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.

Techninis aprašymas

Fiksavimo padėčių kiekis	13
Vamzdžių suspaudimo tarpas	1 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	27 mm
Paviršius	chromuotas
Norma	DIN ISO 8976
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis	ne

Greitas reguliavimas	ne
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės