

# AEG

## Akumuliatorinis kompaktiškas smūginis suktuvas-gręžtuvas, Tipas: BSB18C2X42



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

**2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.**

- **Elektroninis apskukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.**
- **2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.**
- **Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.**

Kompaktiškas ir galingas 18 V smūginis gręžtuvas sudėtingoms užduotims atlikti. Gręžimo patronas nuimamas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18 V / 2,0 Ah PRO ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073846 – 073848, tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir 073844.

### Techninis aprašymas

Variklio sandara	Be šepetėlių
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
Pakuotė	Lagaminas
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,7 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	BSB18C2XLI-402CA
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas