

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AC, rūgštinis, Talpa: 200l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

088018 200

GTIN

4067263116172

Produktų klasė

01L

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. Sonic Cleaner AC - **rūgštinis, bekvapis** valymo koncentratas, naudojamas rūdžių valymui nuo geležinių medžiagų. Kalkių, oksidų ir mineralinių nuosėdų šalinimui.

**Paskirtis:**

Ultragarsiniams valymo prietaisams.

Rūdys, kalkės, oksidai, mineralinės nuosėdos, alyvos ir tepalai.

**Tinka:**

Medžiagos padengtos molekuline apsauga, kuri laikinai apsaugo nuo korozijos. Kiti padengimo ar kietėjimo procesai neturi įtakos.

## Techninis aprašymas

Serija	GreenPlus
Laikymo temperatūra	20 - 80 °C
Užpildomo skysčio kiekis	200 l
Tvarumas	GARANT GreenPlus
pH vertė	2,2
Maišymo santykis	5–100 %
Produkto pavadinimo požymis	rūgštinis
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai