

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner N, neutral., Talpa: 200l**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088017 200
GTIN	4067263116165
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklavimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. SONIC Cleaner N, **neutralus** valymo koncentratas ypač švelniam jautrių medžiagų, tokių kaip aliuminis, spalvotieji metalai, dažyti ir cinkuoti paviršiai, valymui.

Paskirtis:

Ultragarsiniams valymo prietaisams.

Lengvas purvas, pvz., tepalai ir apdorojimo alyvos, abrazyvai, poliravimo ir pritrynimo priemonės, pirštų atspaudai, šlifavimo dulkės.

Tinka:

Jautrios medžiagos, tokios kaip aliuminis, spalvotieji metalai, dažyti ir cinkuoti paviršiai, taip pat plienas, nerūdijantis plienas, plastikas, stiklas, keramika ir guma.

Techninis aprašymas

Serija	GreenPlus
Maišymo santykis	2–5 %
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Laikymo temperatūra	20 - 60 °C
pH vertė	9,6
Užpildomo skysčio kiekis	200 l
Produkto pavadinimo požymis	neutral.
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai