

**DC.T 11T302, Rūšis: PR1425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 PR1425
GTIN	4960664639564
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T302 PR1425 Kietlydinys: PR1425

Drožlialaužis: MFP-GF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,2 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 150 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,2 mm
Drožlialaužis	MFP-GF

Kietlydinys	PR1425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui