


KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK2730, Pavadinimas, tipas W29: 10-200

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237080 10-200 |
| GTIN | 4047109101012 |
| Produktų klasė | 24T |

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236630; 236635; 236650

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pavadinimas | 10-200 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,08 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 |
| Kietlydinys | BK2730 |
| Tipas | INOX |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 160 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 160 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 80 m/min | S |
| drėgnas, maks. | tinka | | |