

Garant
Eco tekinimo laikiklis MVJNR 93°, keičiamoms plokštelėms VN., dešininis

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Užveržimo griebtuvas	259038 3
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2025X16
Varžtas spaustukui	259021 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Galvutės ilgis L ₁	46 mm
Koto dydis	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 9
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm

Atraminė plokštelė	259031 1
Bendras ilgis L	105 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 2	259021 2
Spaustukas Tipas 3	259038 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2